

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvisarja	259023 2
Terän koko	8 mm
Aluslevy	259031 41
Varren koko	32 mm
Kiinnitysrauta	259038 12
Sokka	259049 2
Pään pituus L ₁	32 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
ISO-koodi pidin	MWLNLR/L 3232P08
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Sokka Tyyppi 2	259049 2
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500