

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sokka	259049 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Aluslevy	259031 41
Terän koko	8 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
ISO-koodi pidin	A25R MWLNR/L08
Kiinnitysrauta	259038 12
Ruuvisarja	259023 3
Keskisiirto L ₃	17 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 3	259023 3
Sokka Tyyppi 3	259049 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500