

**Garant****QuickTurn-kääntöteränpidin DWLNR 95° kääntöterille WN.. oikea****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251906 25/08  |
| GTIN         | 4045197651228 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajkoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

**Tekninen kuvaus**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Sopiva kääntöterä             | WN.. 0804..     |
| Varren koko                   | 25 mm           |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 32 mm           |
| Ruuvi aluslevylle             | 259025 4        |
| Aluslevy                      | 259031 42       |
| ISO-koodi pidin               | DWLNR/L 2525M08 |
| Kynsi                         | 259038 9        |
| Terän koko                    | 8 mm            |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| Kokonaispituus L              | 150 mm          |
| Sarja                         | QuickTurn       |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Käyttötapa    | Oikea                           |
| Sisäjäähdytys | ei                              |
| Asetuskulma κ | 95 astetta                      |
| Käyttö        | Tasosorvaus                     |
| Käyttö        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi   | Kääntöteränpidin                |

---

## Tarvikkeet

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4                                         | 259025 4    |
| Aluslevy Tyyppi 42                                                 | 259031 42   |
| Kiinnitysrauta Tyyppi 9                                            | 259038 9    |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |