



KOMET®-perusrunko, 8×D, Ø DC: 46mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236654 46
GTIN	4047109095984
Tuoteluokka	24K

Kuvaus

Malli:

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Sopii porakruunulle	46 - 54 mm
Perusrungon Ø d ₁	44,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	480 mm
ABS® varren Ø D _s	80 mm
Hyötypituus L ₁	415 mm
Nimellis-Ø D	46
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	8×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

