

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 22
GTIN	4047109226951
Tuoteluokka	24L

**Kuvaus****Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausyvyyn 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Perusrungon koko	20
Terien lkm Z	2
Keskityskärjen koko	20
Ruuvi perusrunkoon	239653 8IP8

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	22
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP8	239653 8IP8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP