

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 32
GTIN	4047109227057
Tuoteluokka	24L

**Kuvaus****Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausyvyyyksiin 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi perusrunkoon	239653 8IP9
Keskityskärjen koko	60
Terien lkm Z	2
Perusrungon koko	26
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	32
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239652 15IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP9	239653 8IP9
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8