

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PWLNR/L 1616H08
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Pään pituus L ₁	20 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Jousisokka-srj.	259047 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Varren koko	16 mm
Aluslevy	259031 40
Terän koko	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500