

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/06mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Varren koko	16 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
ISO-koodi pidin	PWLNRL 1616H06
Pään pituus L ₁	16 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Jousisarja	259044 5
Kiinnitysvipu	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Terän koko	6 mm
Aluslevy	259031 25
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 25	259031 25
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500