

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Aluslevy	259031 40
Terän koko	8 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 8
Jousisokka-srj.	259047 2
ISO-koodi pidin	A25R PWLNR/L08
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Keskisiirto L ₃	17 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500