

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Terän koko	8 mm
Ruuvisarja	259023 3
Kiinnitysrauta	259038 12
Keskisiirto L ₃	22 mm
Sokka	259049 5
Aluslevy	259031 41
ISO-koodi pidin	A32S MWLNR/L08
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 3	259023 3
Sokka Tyyppi 5	259049 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500