

**Garant****QuickTurn-kääntöteränpidin DWLNL 95° kääntöterille WN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	DWLNLR/L 2025K08
Aluslevy	259031 42
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Kynsi	259038 10
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varren koko	20 mm
Terän koko	8 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Aluslevy Tyyppi 42	259031 42
Kiinnitysrauta Tyyppi 10	259038 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15