

**KOMET®-perusrunko, 6×D, Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236652 26
GTIN	4047109076235
Tuoteluokka	24K

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 6×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	50 mm
Hyötypituus L ₁	175 mm
Sopii porakruunulle	26 - 32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	210 mm
Perusrungon Ø d ₁	25 mm
Nimellis-Ø D	26
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	6×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

