


KOMET®-perusrunko, 4×D, Ø DC: 40mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	236653 40
GTIN	4047109076280
Tuoteluokka	24K

Kuvaus
Malli:

- Työstövarma 4×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Sopii porakruunulle	40 - 45 mm
Perusrungon Ø d ₁	38,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	235 mm
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Hyötypituus L ₁	185 mm
Nimellis-Ø D	40
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

