

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 23mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236651 23 |
| GTIN | 4047109226968 |
| Tuoteluokka | 24L |

Kuvaus**Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausyvyyn 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Keskityskärjen koko | 30 |
| Terien lkm Z | 2 |
| Perusrungon koko | 20 |
| Ruuvi perusrunkoon | 239653 8IP8 |

| | |
|----------------------|--|
| ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 060306 |
| Sarja | KUB Centron® |
| Nimellis-Ø D | 23 |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Poran käyttö | Pohjareikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP8 | 239653 8IP8 |