

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Pään pituus L ₁	20 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Aluslevy	259031 40
Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Terän koko	8 mm
ISO-koodi pidin	PWLNR/L 2020K08
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500