

**CCMT 120404, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 120404 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä