

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PWLNLR/L 2020K06
Terän koko	6 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitysvipu	259015 9
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Pään pituus L ₁	16 mm
Jousisarja	259044 5
Aluslevy	259031 25
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Aluslevy Tyyppi 25	259031 25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500