

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 32/08mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251942 32/08 |
| GTIN | 4045197656988 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Aluslevy | 259031 40 |
| Jousisokka-srj. | 259047 2 |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} | 40 mm |
| Kiinnitysvipu | 259015 2 |
| Sopiva kääntöterä | WN.. 0804.. |
| Terän koko | 8 mm |
| Jousisarja | 259044 2 |
| Keskisiirto L_3 | 22 mm |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 2 |
| ISO-koodi pidin | A32S PWLNR/L08 |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Kiinnityspituus L_2 | 31 mm |
| Asetuskulma κ | 95 astetta |
| varren Ø D_s | 32 mm |
| Standardi | DIN 8024 |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäorvaussyvyys enint. | 3×D |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Aluslevy Tyyppi 40 | 259031 40 |
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2 | 259018 2 |
| PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm | 674242 3 |
| Kiinnitysvipu Tyyppi 2 | 259015 2 |
| Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2 | 259047 2 |
| Jousisarja10 osaa Tyyppi 2 | 259044 2 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |