

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 40/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	27 mm
Sokka	259049 5
Ruuvisarja	259023 3
Kiinnitysrauta	259038 12
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Terän koko	8 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
ISO-koodi pidin	A40T MWLNR/L08
Aluslevy	259031 41
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	38,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Sokka Tyyppi 5	259049 5
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 3	259023 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500