

HOLEX®**CCMT 120408 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260218 HBX020
GTIN	4045197668738
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 120408 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 3,75 mmSyöttö f : 0,06 - 0,36 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,06 - 0,36 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,75 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PM
Laji	HBX020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali