

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
ISO-koodi pidin	A16M PWLNR/L06
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Kiinnitysvipu	259015 14
Terän koko	6 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 10
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,25 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 14	259015 14
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 10	259018 10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500