

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	15 mm
Aluslevy	259031 37
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Varren koko	25 mm
Jousisokka-srj.	259047 4
Jousisarja	259044 6
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Pään pituus L ₁	30 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 2525M15
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Aluslevy Tyyppi 37	259031 37
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500