

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	20,5 mm
Aluslevy	269005 3
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Varren koko	20 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020K11
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500