

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 3
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	21 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 2525M11
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500