

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PSSNR/L 2525M15
Jousisokka-srj.	259047 4
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	35 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Jousisarja	259044 6
Varren koko	25 mm
Aluslevy	259031 37
Terän koko	15 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Aluslevy Tyyppi 37	259031 37
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500