

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	13 mm
Kiinnitysvipu	259015 14
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 10
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
ISO-koodi pidin	A20Q PWLNR/L06
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 14	259015 14
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 10	259018 10
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500