

**CCMT 120404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 120404 CA6525 Laji: CA6525

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 140 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä