

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 4
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Jousisarja	259044 6
Pään pituus L ₁	30 mm
Varren koko	32 mm
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 3232P15
Terän koko	15 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Aluslevy	259031 37
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Kiinnitysvipu	259015 12
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Aluslevy Tyyppi 37	259031 37
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500