

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/07mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Varren koko	10 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Pään pituus L ₁	7 mm
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 1010E07
Kokonaispituus L	70 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500