

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2525M11
Varren koko	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 3
Pään pituus L ₁	21,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500