

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PSSNR/L 3232P15
Jousisokka-srj.	259047 4
Terän koko	15 mm
Aluslevy	259031 37
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Jousisarja	259044 6
Pään pituus L ₁	36 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Aluslevy Tyyppi 37	259031 37
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500