

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 2
Keskisiirto L ₃	17 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 8
Terän koko	8 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Aluslevy	259031 40
ISO-koodi pidin	A25R PWLNR/L08
Kiinnitysvipu	259015 2
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500