

HOLEX®**CCMT 060204 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260212 HBX130
GTIN	4045197668592
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 060204 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 3,75 mmSyöttö f : 0,06 - 0,36 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	MM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,75 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,06 - 0,36 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Laji	HBX130

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali