

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 7
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Pään pituus L ₁	34 mm
Aluslevy	259031 38
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 3232P19
Jousisokka-srj.	259047 5
Kiinnitysvipu	259015 13
Terän koko	19 mm
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Aluslevy Tyyppi 38	259031 38
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500