

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/07mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 1212F07
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Varren koko	12 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500