

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 2
Terän koko	8 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Aluslevy	259031 40
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Keskisiirto L ₃	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Jousisarja	259044 2
ISO-koodi pidin	A32S PWLNR/L08
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500