

HOLEX®**CCMT 09T304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260214 HBX020
GTIN	4045197668615
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 09T304 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 3,75 mmSyöttö f : 0,06 - 0,36 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PM
Syöttö f	0,06 - 0,36 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,75 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBX020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	Sisäsorvauspidin
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali