

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 3
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	16 mm
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 1616H11
Pään pituus L <sub>1</sub>	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500