

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1010E07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L <sub>1</sub>	13 mm
Varren koko	10 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500