

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Aluslevy	259031 20
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisarja	259044 2
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 2525M12
Terän koko	12 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Pään pituus L ₁	29 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei

Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 20	259031 20
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500