

**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Varren koko	10 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 1010E07
Kokonaispituus L	70 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500