

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Aluslevy	269005 3
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 2020K11
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500