

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	12 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L <sub>1</sub>	17 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1212F07
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500