

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251113 25/15 |
| GTIN | 4045197656797 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Pään pituus L ₁ | 35 mm |
| Kiinnitysvipu | 259015 12 |
| Varren koko | 25 mm |
| Terän koko | 15 mm |
| ISO-koodi pidin | PSSNR/L 2525M15 |
| Jousisarja | 259044 6 |
| Sopiva kääntöterä | SN.. 1506.. |
| Jousisokka-srj. | 259047 4 |
| Aluslevy | 259031 37 |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 11 |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 45 astetta |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 4 | 259047 4 |
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11 | 259018 11 |
| Kiinnitysvipu Tyyppi 12 | 259015 12 |
| Jousisarja 10 osaa Tyyppi 6 | 259044 6 |
| Aluslevy Tyyppi 37 | 259031 37 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |