

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/07mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Varren koko	12 mm
Pään pituus L ₁	12 mm
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 1212F07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500