

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 37
Kiinnitysvipu	259015 12
Jousisarja	259044 6
Jousisokka-srj.	259047 4
Pään pituus L ₁	30 mm
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 2525M15
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	15 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 37	259031 37
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500