

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616H11
Aluslevy	269005 3
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Varren koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500