

**SNMG 120408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 CA510 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: CA510
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 180 - 590 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PQ
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	CA510

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 590 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä