

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 3232P15
Varren koko	32 mm
Aluslevy	259031 37
Terän koko	15 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Jousisokka-srj.	259047 4
Jousisarja	259044 6
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 37	259031 37
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500