

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	15 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Aluslevy	259031 37
Jousisokka-srj.	259047 4
Kiinnitysvipu	259015 12
Toimintaleveys L ₄	40 mm
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 3232P15
Varren koko	32 mm
Jousisarja	259044 6
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Aluslevy Tyyppi 37	259031 37
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500